

SUIHKUSEINÄN / SAUNAN LASISEINÄN RST-TUKIJALKA 20 MM SÄÄTÖVARALLA

Pakkauksen sisältö

- Tukijalka
- Asennusohje
- Liima: Joints L.R. Oy:n Monikitti – 2K epoksi-massa
- Metallitappi



Asennusohje

Aseta tukijalan mukana tullut RST-putki (halkaisija 42,4 mm, pituus 25 mm) lattiaan asennuskohtaan. Poraa laattaan (ei laatan läpi) pieni kolo RST-putken keskelle ja upota metallitappi koloon. Kiinnitä RST-putki pakkauksen mukana tulleella liimalla lattiaan. Lue liiman käyttöohje ennen työn aloittamista. Painele asennusliima tiiviisti putken sisäpuolelle siten, että liima tulee tiiviisti lattian ja putken sisäreunan muodostamaan nurkkaan sekä metallitappin ympärille. Asennusliiman määrässä ja paksuudessa tulee huomioida, että tukijalka asennetaan putken sisään.



Säädettävässä tukijalassa mukana oleva 30 mm RST-pultti (vakio) mahdollistaa enintään 20 mm säädön. Jos tämä säätövara ei riitä, tulee käyttää pidempää RST-ruuvia (saatavana erikseen).